



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	1'350 lm
Lichtfarbe	Glühlampenweiß
Farbkoordinate X (Nom)	0.463
Farbkoordinate Y (nom.)	0.42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	18.2 W
Lampenstrom (Nom)	0.360 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423358


MASTER TL-D Super 80

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150063162640
Bestellcode	63162640
Material-Nr. (12NC)	927920082723

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500631626
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500631633

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25

