



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Είναι δυνατή η λειτουργία του λαμπτήρα σε υφιστάμενα φωτιστικά TL-D.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	2.400 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Πυράκτωσης λευκό
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,463
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,42
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	80 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	30,2 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,360 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	31 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423370


MASTER TL-D Super 80

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SLV/25
Full EOC	871150063180040
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD30W/82
Κωδικός παραγγελίας	63180040

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Φωτομετρικά δεδομένα





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

Αρ. υλικού (12NC)	927920582723
Τοπικός κωδικός	TLD30W/82
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500631800
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500631817

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm


MASTER TL-D Super 80

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

