



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstroom	2.350 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76,7 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	81
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	30,2 W

Lampstroom (nom.)	0,360 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	31 kWh
EPREL-registratienummer	423375
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25


MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063189340
Bestelcode	8711500631893
Materiaaln. (12NC)	927920586514
Lokale code	TLD30W865
Numerator - Aantal per pak	1

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

EAN/UPC - product/behuizing	8711500631893
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500631909

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

MASTER TL-D Super 80

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

