



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Super 80 zapewnia wyższy strumień świetlny na wat pobranej mocy i lepsze oddawanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawkach do źródeł TL-D.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	2 350 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76,7 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	30,2 W
Lamp Current (Nom)	0,360 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	31 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423375


MASTER TL-D Super 80

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25
Full EOC	871150063189340
Kod zamówienia	63189340
Materiał Nr (12NC)	927920586514

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25


Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500631893
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500631909


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

