



# TL-D consumer products



## TL-D 36W/827 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Sockel                              | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referenz für Lichtstrommessung      | Sphere                          |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15'000 Stunde(n)                |
|                                     |                                 |
| Lichttechnische Daten               |                                 |
| Farbcode                            | 827 [CCT of 2700K]              |
| Lichtstrom                          | 3'350 lm                        |
| Lichtfarbe                          | Glühlampenweiß                  |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 0.463                           |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 0.42                            |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 2700 K                          |
| Nennlichtausbeute (nom.)            | 93 lm/W                         |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 82                              |
|                                     |                                 |
| Betrieb und Elektrik                |                                 |
| Energieverbrauch                    | 36.8 W                          |

| Lampenstrom (Nom)               | 0.440 A             |
|---------------------------------|---------------------|
|                                 |                     |
| Lichtregelung und Dimmen        |                     |
| Dimmbar                         | Ja                  |
|                                 |                     |
| Mechanik und Gehäuse            |                     |
| Kolbenform                      | T8 [26 mm (T8)]     |
|                                 |                     |
| Genehmigung und Anwendung       |                     |
| Energieeffizienzklasse          | G                   |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 1.7 mg              |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 37 kWh              |
| EPREL Registrierungsnummer      | 423376              |
|                                 |                     |
| Produktdaten                    |                     |
| Bestell-Produktname             | TL-D 36W/827 1PP/10 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | TL-D 36W/827 1PP/10 |


TL-D consumer products

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode    | 871150062267925 |
| Bestellcode           | 62267925        |
| Material-Nr. (12NC)   | 927921082719    |
| Lokaler Bestellcode   | TLD36/827/10    |
| Anzahl pro Verpackung | 1               |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500622679 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10            |
| EAN Umverpackung                | 8711500622808 |

Abmessungsskizzen

| Product             | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 36W/827 1PP/10 | 28 mm   | 1'199.4 mm | 1'206.5 mm | 1'204.1 mm | 1'213.6 mm |




Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – TL-D 36W/827 1PP/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram – TL-D 36W/827 1PP/10



Life Expectancy Diagram – TL-D 36W/827 1PP/10

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/827 1PP/10

