



TL-D consumer products



TL-D 36W/830 1PP/10

Lyskilden kan anvendes i eksisterende TL-D-armaturer og fås med forskellig wattforbrug og i en bred vifte af farver.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	3.350 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0.44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0.403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	36,8 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)		0,440 A
Lysstyringssystemer og dæmpning		
Dæmpbar	Ja	
Mekanik og armaturhus		
Lyskildeform	T8	
Godkendelse og anvendelsesområde		
Energieffektivitetsklasse	G	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg	
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh	
EPREL-registreringsnummer	423378	
Produktdata		
Ordreproduktnavn	TL-D 36W/830 1PP/10	
Det fulde produktnavn	TL-D 36W/830 1PP/10	
Full EOC	871150062479625	


TL-D consumer products

Beskrivelse af lokal kode	2051125770
Ordrekode	927921083022
Materialenr. (12NC)	927921083022
Lokal ordrekode	2051125770
SAP-tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500624796
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500625847

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/830 1PP/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm




Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/830 1PP/10

Levetid



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/830 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/830 1PP/10

TL-D consumer products

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/830 1PP/10

