



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lambası watt başına daha çok lümen ve TL-D standart renklerinden daha iyi renksel geriverim sağlar. Buna ek olarak, cıva düzeyi de daha düşüktür. Bu lamba mevcut TL-D aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Lamba Akımı (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,440 A	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Kontroller ve Dim Etme	
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h	Dim Edilebilir	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları		Mekanik ve Muhafaza	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]	Lamba Biçimi	T8 [26 mm (T8)]
Işık Akısı	3.350 lm	Onay ve Uygulama	
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,44	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,7 mg
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,403	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	37 kWh
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	EPREL Kayıt Numarası	423379
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	93 lm/W	Ürün Verileri	
Renk oluşturma dizini (CRI)	82	Sipariş ürün adı	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
Çalıştırma ve Elektrik		Tam ürün adı	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
Güç Tüketimi	36,8 W		

MASTER TL-D Super 80

Tam ürün kodu	871150063195440
Sipariş kodu	63195440
Malzeme No. (12NC)	927921083023
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500631954


Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8711500631961

Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

