



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	36.8 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0.440 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	835 [CCT of 3500K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	3'350 lm		
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0.409	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Farbkoordinate Y (nom.)	0.394		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3500 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (nom.)	93 lm/W	Energieeffizienzklasse	G
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
		EPREL Registrierungsnummer	423381

# MASTER TL-D Super 80

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150063198540
Bestellcode	63198540
Material-Nr. (12NC)	927921083523
Lokaler Bestellcode	TLD36/835


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500631985
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500631992

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25

