



# TL-D consumer products



## TL-D 36W/865 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,440 A
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lichtregelung und Dimmen	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Kolbenform	T8
Lichtstrom	3.200 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	EPREL Registrierungsnummer	423385
Nennlichtausbeute (nom.)	84 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Bestell-Produktname	TL-D 36W/865 1PP/10
Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D 36W/865 1PP/10
Energieverbrauch	36,8 W		

# TL-D consumer products

Gesamt-Produktcode	871150095371125
Bestellcode	95371125
Material-Nr. (12NC)	927921086513
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500953711


Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500953728

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/865 1PP/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/865 1PP/10

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/865 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/865 1PP/10

## TL-D consumer products

### Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/865 1PP/10

