



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 36W/830 1SL/25

A TL-D lámpa védőbevonata egyben tartja az üveg- és lámpadarabokat, amennyiben a lámpa összetörik. A lámpa könnyen felismerhető az egyik végénél látható kék gyűrűről. Alkalmazási területei mindazon helyek, ahol az üvegszilánkok miatt fennakadás lehet a működésben, illetve azok a termékbiztonságot vagy személyek egészségét veszélyeztetik, pl. étel- és italgyártás esetén. A lámpa teflonbevonattal rendelkezik, és teljesíti a HACCP előírásait.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nem alkalmas zárt világítótestekkel való használatra (ezt két kék gyűrű jelzi).
- Javasolt az önleállító lámpavezérlő rendszerrel való használat.
- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt az e célból kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe, újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.
- A bevonat épsége érdekében feltétlenül javasoljuk, hogy legkésőbb a megadott élettartam elérésekor cserélje ki a Secura lámpákat (a várható élettartam az 50%-os meghibásodási arány eléréséig eltelt idő, 3 órás kapcsolási ciklusok esetén).

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	3 200 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	89 lm/W

Színvisszaadási index (CRI)	85
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	36,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,440 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]

MASTER TL-D Secura

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	42 kWh

Termékadatok


A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Secura 36W/830 SLV/25
Teljes terméknev	MASTER TL-D Secura 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150064012340

Rendelési kód	64012340
Cikkszám (12NC)	927921483076
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500640123
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500640130

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/830 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Secura 36W/830 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/830 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/830 SLV/25

