



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

Powłoka ochronna lampy TL-D zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie jej przypadkowego zbitcia. Niebieski pierścień na jednym z końców ułatwia identyfikację. Obszary zastosowań obejmują miejsca, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów np. w przemyśle spożywczym. Lampa ma powłokę teflonową. Spełnia wymagania przepisów HACCP.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Nie nadaje się do opraw zamkniętych (wskazują na to dwa niebieskie pierścienie)
- Zaleca się używanie w połączeniu z samowylączającym układem sterowania lampą
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.
- Aby zapewnić trwałość powłoki, zaleca się wymianę lamp Secura w momencie upływu deklarowanego okresu eksploatacji (do 50% uszkodzeń przy 3-godzinym cyklu załączania) lub wcześniej.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h	Zużycie energii	36,8 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	0,440 A
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	3 250 lm	Z możliwością przyciemniania	Tak
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)		
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38		
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		

MASTER TL-D Secura

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T8
---------------	----

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423390

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25
------------------------------	-----------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150064014740
Kod zamówienia	64014740
Materiał Nr (12NC)	927921484076
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500640147
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500640154

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

