



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Denna TL-D ljuskälla har en skyddsbeläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om ljuskällan skulle gå sönder. Ljuskällan är lätt att känna igen då den har en blå ring i ena änden. Användningsområden inkluderar alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och påverka produkt- och personsäkerhet, exempelvis inom livsmedelsindustrin. Ljuskällan har teflonbeläggning och uppfyller normerna enligt HACCP.

Varning och Säkerhet

- Ej lämplig för sluten armatur (vilket två blå ringar anger)
- Rekommenderad användning med självstoppande lampstyrningssystem
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- I syfte att skydda beläggningen rekommenderar vi starkt att byta ut Secura-lampor innan eller vid den tidpunkt då den angivna lampans livslängd har uppnåtts (50 % fel vid driftcykel på 3 timmar).

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	3 250 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K


Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	36,8 W
Lampström (nom)	0,440 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

MASTER TL-D Secura

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423390
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


Full EOC	871150064014740
Beskrivning av lokal kod	8344026
Beställningsnummer	927921484076
Materialnummer (12NC)	927921484076
Lokal kod	8344026
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500640147
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC – Hölje	8711500640154

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

