



TL-D consumer products



TL-D 58W/827 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	5.240 lm
Lichtfarbe	Glühlampenweiß
Farbkoordinate X (Nom)	0,463
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	59,4 W

Lampenstrom (Nom)	0,670 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423391
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-D 58W/827 1PP/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D 58W/827 1PP/10


TL-D consumer products

Gesamt-Produktcode	871150062270925
Bestellcode	62270925
Material-Nr. (12NC)	927922082719
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500622709


Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500622839

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/827 1PP/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm




Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 58W/827 1PP/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/827 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/827 1PP/10

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/827 1PP/10

