



MASTER TL-D Super 80 long. Especiales



MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

La MASTER TL-D Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los tubos fluorescentes de colores estándar. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	5.240 lm
Designación de color	Blanco incandescente
Coordenada X de cromaticidad (Nom)	0,463
Coordenada Y de cromaticidad (Nom)	0,42
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia luminica (nominal) (nom.)	90 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	59,4 W

Corriente de lámpara (nom.)		0,670 A
Controles y regulación		
Regulable	Sí	
Mecánicos y de carcasa		
Forma de la bombilla	T8	
Aprobación y aplicación		
Clase de eficiencia energética	G	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg	
Consumo energético kWh/1000 h	60 kWh	
Número de registro EPREL	423392	
Datos de producto		
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	
Nombre completo del producto	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	


MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Full EOC	871150063210440
Código de pedido	63210440
Código 12NC	927922082723
Código local	PHTLD5882
Cantidad por paquete	1


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500632104
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500632111

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm




Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

