



TL-D consumer products



TL-D 58W/830 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	5'240 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.44
Farbkoordinate Y (nom.)	0.403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	59.4 W

Lampenstrom (Nom)	0.670 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423393
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-D 58W/830 1PP/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D 58W/830 1PP/10


TL-D consumer products

Gesamt-Produktcode	871150062481925
Bestellcode	62481925
Material-Nr. (12NC)	927922083022
Lokaler Bestellcode	TLD58/830/10
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500624819
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500625885

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/830 1PP/10	28 mm	1'500.0 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm




Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – TL-D 58W/830 1PP/10

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram – TL-D 58W/830 1PP/10



Life Expectancy Diagram – TL-D 58W/830 1PP/10

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/830 1PP/10

