



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Warnings and safety

• È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	5.240 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	59,4 W

Corrente lampada (Nom)	0,670 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	60 kWh
Numero di registrazione EPREL	423394
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
Nome completo prodotto	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25


Datasheet, 2023, Maggio 8 Dati soggetti a modifiche

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063213540
Descrizione codice locale	5883NG
Codice d'ordine	63213540
Codice materiale (12NC)	927922083023
Codice locale	5883NG
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500632135
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500632142

Disegno tecnico







Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

Durata






Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.