

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lambası watt başına daha çok lümen ve TL-D standart renklerinden daha iyi renksel geriverim sağlar. Buna ek olarak, cıva düzeyi de daha düşüktür. Bu lamba mevcut TL-D aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işık Akısı	5.240 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,44
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,403
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	82
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	59,4 W
Lamba Akımı (Nom)	
0,670 A	
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Bıçımı	T8 [26 mm (T8)]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,7 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	60 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423394
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
Tam ürün adı	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Tam ürün kodu	871150063213540
Sipariş kodu	63213540
Malzeme No. (12NC)	927922083023
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500632135


Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8711500632142

Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

