



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	835 [CCT of 3500K]
Lysytelse	5 240 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,409
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,394
Korrelet fargetemperatur (nom)	3500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	81
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	59,4 W


lyskildestrom (nom.)	0,670 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	423396
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063216640
Lokal kodebeskrivelse	3861645
Bestillingskode	927922083523
Materialenr. (12NC)	927922083523
Lokal bestillingskode	3861645
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500632166
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500643490

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

