



TL-D consumer products



TL-D 58W/840 1PP/10

Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	5 240 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	59,4 W


lyskildestrom (nom.)	0,670 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	423397
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-D 58W/840 1PP/10
Fullstendig produktnavn	TL-D 58W/840 1PP/10
Full EOC	871150062271625

TL-D consumer products

Lokal kodebeskrivelse	3861646
Bestillingskode	62271625
Materialenr. (12NC)	927922084022
Lokal bestillingskode	3861646
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500622716
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500622846

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/840 1PP/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 58W/840 1PP/10

Levetid



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/840 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/840 1PP/10

TL-D consumer products

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/840 1PP/10

