



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	5.240 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Strømforbrug	59,4 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	423398
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25


MASTER TL-D Super 80

Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150063219740
Ordrekode	63219740
Materialenr. (12NC)	927922084023
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500632197
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500632203

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

MASTER TL-D Super 80

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

