



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	59,4 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,670 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Ja
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Mechanik und Gehäuse	
Lichtstrom	5.240 lm	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W	EPREL Registrierungsnummer	423399
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

MASTER TL-D Super 80

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25
Gesamt-Produktcode	871150061029440
Bestellcode	61029440
Material-Nr. (12NC)	927922084069


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610294
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500632531

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25

