



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Lâmpada fluorescente tubular de mercúrio (baixa pressão de descarga) com 26 mm de diâmetro.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto


Informações gerais		Controles e dimerização	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Regulável	Sim
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 hora(s)		
Dados técnicos de luz		Dados mecânicos e de compartimento	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Forma da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]
Fluxo luminoso	5.240 lm		
Designação da cor	Luz natural fria (CW)	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,7 mg
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90 lm/W	Consumo de energia kWh/1000 h	68 kWh
Color rendering index (CRI)	>80		
Dados elétricos e de operação		Dados do produto	
Consumo de energia	58,5 W	Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,670 A	Nome do produto completo	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
		Full EOC	872790091862500
		Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TLD58W-840-ECO
		Código de encomenda	927922084081
		Nº do material (12NC)	927922084081

MASTER TL-D Super 80

Código local	TLD58W-840-ECO
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8727900918625
Numerador SAP — Embalagens por exterior	25


EAN/UPC – caixa	8727900918632
-----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

