



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší počet lúmenov na watt a lepšie podanie farieb než svetelný zdroj TL-D so štandardnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno používať v existujúcich svietidlách TL-D.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	865 [CCT of 6500K]
Svetelný tok	5 000 lm
Označenie farby	Studené denné svetlo
Chromatická súradnica X (nom.)	0,313
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,337
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	6500 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	81 lm/W
Index podania farieb (CRI)	80
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	59,4 W


Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,670 A
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T8
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,7 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	60 kWh
Registračné číslo EPREL	423401
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Úplný názov produktu	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Úplný kód produktu	871150063225840
Objednávkový kód	63225840
Č. materiálu (12NC)	927922086544
Miestny objednávkový kód	TLD5886
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1


EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500632258
Čitateľ – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500632265

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

