



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	15,5 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,340 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	1.000 lm		
Lichtfarbe	Glühlampenweiß	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,463	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W	Energieeffizienzklasse	G
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	16 kWh
		EPREL Registrierungsnummer	423405

MASTER TL-D Super 80

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150070278440
Bestellcode	70278440
Material-Nr. (12NC)	927922282714


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500702784
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500722287

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25

