



# TL-D consumer products



## TL-D 15W/827 1PP/10

Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon           |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Sokkelbase                     | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referanse for fluksmåling      | Sphere                          |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 15 000 time(r)                  |
| Teknisk belysning              |                                 |
| Fargekode                      | 827 [CCT of 2700K]              |
| Lysytelse                      | 1 000 lm                        |
| Fargebetegnelse                | Glødelampe hvit                 |
| Kromatisk koordinat X (nom)    | 0,463                           |
| Kromatisk koordinat Y (nom)    | 0,42                            |
| Korrelet fargetemperatur (nom) | 2700 K                          |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)     | 67 lm/W                         |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)  | 82                              |
| Drift og elektronikk           |                                 |
| Effektforbruk                  | 15,5 W                          |


| lyskildestrom (nom.)               | 0,340 A             |
|------------------------------------|---------------------|
| Kontroller og dimming              |                     |
| Kan dimmes                         | Ja                  |
| Mekanikk og innfatning             |                     |
| Lyspæreform                        | T8                  |
| Godkjenning og bruksområde         |                     |
| Energieffektivitetsklasse          | G                   |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,7 mg              |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 16 kWh              |
| EPREL-registreringsnummer          | 423406              |
| Produktdata                        |                     |
| Produktnavn for bestilling         | TL-D 15W/827 1PP/10 |
| Fullstendig produktnavn            | TL-D 15W/827 1PP/10 |
| Full EOC                           | 871150062259425     |

TL-D consumer products

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Lokal kodebeskrivelse         | 3821300      |
| Bestillingskode               | 62259425     |
| Materialenr. (12NC)           | 927922282766 |
| Lokal bestillingskode         | 3821300      |
| SAP-teller – antall per pakke | 1            |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500622594 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10            |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500622723 |

Målskisse




| Product             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-D 15W/827 1PP/10 | 28 mm   | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W/827 1PP/10

Levetid



Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/827 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/827 1PP/10

TL-D consumer products

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 15W/827 1PP/10

