

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Είναι δυνατή η λειτουργία του λαμπτήρα σε υφιστάμενα φωτιστικά TL-D.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	930 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,313
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,337
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	15,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,335 A

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	16 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423410


# MASTER TL-D Super 80

## Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25
Full EOC	872790091731400
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD15W/86
Κωδικός παραγγελίας	91731400


Αρ. υλικού (12NC)	927922286514
Τοπικός κωδικός	TLD15W/86
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900917314
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900917321

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



## Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25


# MASTER TL-D Super 80

## Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

