



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Είναι δυνατή η λειτουργία του λαμπτήρα σε υφιστάμενα φωτιστικά TL-D.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	2.020 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,44
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,403
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	89 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	23,4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,295 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Εγκρίση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	24 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423412

MASTER TL-D Super 80

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25
Full EOC	871150055863340
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD23W/83
Κωδικός παραγγελίας	55863340


Αρ. υλικού (12NC)	927922583014
Τοπικός κωδικός	TLD23W/83
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500558633
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500558640

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25


MASTER TL-D Super 80

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

