



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Fod                               | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Lysstrømsmålingsreference         | Sphere                          |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)      | 15.000 t                        |
| Lysteknisk                        |                                 |
| Farvekode                         | 840 [CCT of 4000K]              |
| Lysstrøm                          | 2.020 lm                        |
| Farvebetegnelse                   | Kold hvid (CW)                  |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 0,38                            |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 0,38                            |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K                          |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 89 lm/W                         |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 81                              |
| Drift og el                       |                                 |
| Strømforbrug                      | 23,4 W                          |


| Lyskildens strømstyrke (nom.)    | 0,295 A                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Lysstyringssystemer og dæmpning  |                                     |
| Dæmpbar                          | Ja                                  |
| Mekanik og armaturhus            |                                     |
| Lyskildeform                     | T8 [26 mm (T8)]                     |
| Godkendelse og anvendelsesområde |                                     |
| Energieffektivitetsklasse        | G                                   |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)  | 1,7 mg                              |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 24 kWh                              |
| EPREL-registreringsnummer        | 423413                              |
| Produktdata                      |                                     |
| Ordreprodukt navn                | MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25 |

# MASTER TL-D Super 80

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Det fulde produktnavn     | MASTER TL-D Super 80 23W/840<br>1SL/25 |
| Full EOC                  | 871150055870140                        |
| Beskrivelse af lokal kode | 2051123840                             |
| Ordrekode                 | 55870140                               |
| Materialenr. (12NC)       | 927922584014                           |
| Lokal ordrekode           | 2051123840                             |


|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500558701 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 25            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500558725 |

## Målskitse




| Product                                | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 23W/840<br>SLV/25 | 28 mm   | 970,0 mm | 977,1 mm | 974,7 mm | 984,2 mm |

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25

## MASTER TL-D Super 80

### Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25

