



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Είναι δυνατή η λειτουργία του λαμπτήρα σε υφιστάμενα φωτιστικά TL-D.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	1.900 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	83 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	23,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	
	0,295 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	28 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25
Full EOC	872790091737600

MASTER TL-D Super 80

Κωδικός παραγγελίας	91737600
Αρ. υλικού (12NC)	927922586514
Τοπικός κωδικός	TLD23W/86
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900917376


Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900917383

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25

Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25

