



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25

MASTER TL-D Eco lyskilden giver samme lysudbytte som en MASTER TL-D Super 80 lyskilde, men bruger mindre energi takket være de særlige fosfor- og gasfyldninger. Applikationerne omfatter bl.a. skoler, kontorer, regeringsbygninger og hospitaler.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.100 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	15,8 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,380 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	423414
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25
Det fulde produkt navn	MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25
Full EOC	871150026857040

MASTER TL-D Eco

Ordrekode	26857040
Materialenr. (12NC)	927922883015
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500268570
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25


EAN/UPC – kasse	8711500268587
-----------------	---------------

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

