



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Eco gir samme lyseffekt som MASTER TL-D Super 80, samtidig som den bruker mindre energi, takket være bruken av bestemte fosfater og en spesiell gassfylling. Den kan brukes på skoler, kontorer, offentlige bygninger og sykehus.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1100 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	15,8 W


lyskildestrom (nom.)	0,380 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	423414
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25
Full EOC	871150026857040

MASTER TL-D Eco

Lokal kodebeskrivelse	3821288
Bestillingskode	26857040
Materialenr. (12NC)	927922883015
Lokal bestillingskode	3821288
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500268570
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500268587

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

