



# MASTER TL-D Eco



## MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Sockel                              | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referenz für Lichtstrommessung      | Sphere                          |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15'000 Stunde(n)                |
| Lichttechnische Daten               |                                 |
| Farbcode                            | 840 [CCT of 4000K]              |
| Lichtstrom                          | 1'100 lm                        |
| Lichtfarbe                          | Kaltweiß (CW)                   |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 0.38                            |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 0.38                            |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 4000 K                          |
| Nennlichtausbeute (nom.)            | 75 lm/W                         |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 82                              |
| Betrieb und Elektrik                |                                 |
| Energieverbrauch                    | 15.8 W                          |


| Lampenstrom (Nom)               | 0.380 A                        |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Lichtregelung und Dimmen        |                                |
| Dimmbar                         | Ja                             |
| Mechanik und Gehäuse            |                                |
| Kolbenform                      | T8 [26 mm (T8)]                |
| Genehmigung und Anwendung       |                                |
| Energieeffizienzklasse          | G                              |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 1.7 mg                         |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 16 kWh                         |
| EPREL Registrierungsnummer      | 423415                         |
| Produktdaten                    |                                |
| Bestell-Produktname             | MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25 |
| Gesamt-Produktcode              | 871150026861740                |

MASTER TL-D Eco

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Bestellcode             | 26861740      |
| Material-Nr. (12NC)     | 927922884015  |
| Anzahl pro Verpackung   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500268617 |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25            |
| EAN Umverpackung                | 8711500268624 |

Abmessungsskizzen




| Product                 | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Eco 16W/840 | 28 mm   | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604.0 mm |
| SLV/25                  |         |          |          |          |          |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

## MASTER TL-D Eco

### Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

