



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar	Ja
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtstrom	1.225 lm		
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	72 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80		
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Energieverbrauch	15,7 W	Bestell-Produktname	MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25
Lampenstrom (Nom)	0,380 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25
		Gesamt-Produktcode	871150026871640
		Bestellcode	26871640
		Material-Nr. (12NC)	927922886515
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500268716

MASTER TL-D Eco


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500268723

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

