



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25

Świelówka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumień świetlny jak świelówka MASTER TL-D Super 80. Jednak dzięki użyciu określonych związków fosforu i specjalnego gazowego wypełnienia potrzebuje do tego znacznie mniej energii. Przeznaczona jest do oświetlania szkół, biur, budynków administracji publicznej i placówek opieki zdrowotnej.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	1 225 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	72 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	15,7 W
Lamp Current (Nom)	0,380 A

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25
Full EOC	871150026871640
Kod zamówienia	26871640
Materiał Nr (12NC)	927922886515
Numerator - Quantity Per Pack	1

MASTER TL-D Eco


EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500268716
Numerator – Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500268723

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

