



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	3.070 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	36,6 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,560 A
-------------------------------	---------

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423417


Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
Full EOC	871150055874940
Beskrivelse af lokal kode	2051125725
Ordrekode	927923083014
Materialenr. (12NC)	927923083014
Lokal ordrekode	2051125725


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500558749
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500558756

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830
SLV/25

