



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	36.6 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0.560 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Ja
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Mechanik und Gehäuse	
Lichtstrom	3'100 lm	Kolbenform	T8
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0.38	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38	Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W	EPREL Registrierungsnummer	423418
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

MASTER TL-D Super 80

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150055877040
Bestellcode	55877040
Material-Nr. (12NC)	927923084014
Lokaler Bestellcode	TLD36/1/840


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500558770
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500558787

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970.0 mm	977.1 mm	974.7 mm	984.2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840
SLV/25

