



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	36.6 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0.560 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Ja
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Mechanik und Gehäuse	
Lichtstrom	2'950 lm	Kolbenform	T8
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0.313	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0.337	Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W	EPREL Registrierungsnummer	423419
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		


MASTER TL-D Super 80

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Gesamt-Produktcode	872790091739000
Bestellcode	91739000
Material-Nr. (12NC)	927923086514

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900917390
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8727900917406

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970.0 mm	977.1 mm	974.7 mm	984.2 mm

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

