

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Είναι δυνατή η λειτουργία του λαμπτήρα σε υφιστάμενα φωτιστικά TL-D.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	2.950 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,313
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,337
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	82 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	36,6 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,560 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	37 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423419

MASTER TL-D Super 80

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Full EOC	872790091739000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD36W1/86
Κωδικός παραγγελίας	91739000


Αρ. υλικού (12NC)	927923086514
Τοπικός κωδικός	TLD36W1/86
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900917390
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900917406

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

