



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Fényáram	2 950 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	0,313
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,337
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	82 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	36,6 W
Fényforrás árama (névleges)	0,560 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	37 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423419

MASTER TL-D Super 80

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Teljes terméknév	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Full EOC	872790091739000
Rendelési kód	91739000


Cikkszám (12NC)	927923086514
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900917390
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900917406

Méretezett rajza




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

