



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	6 200 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	89 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	70,0 W

Fényforrás árama (névleges)	0,690 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	81 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25
Teljes terméknév	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80


Full EOC	871150061598540
Rendelési kód	61598540
Cikkszám (12NC)	927923883014
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500615985

Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500615992

Méretezett rajza


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25	28 mm	1 763,8 mm	1 770,9 mm	1 768,5 mm	1 778 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

Élettartam




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

