



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	6.200 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	89 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	70,0 W
Curent lampă (nom.)	0.690 A

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	81 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25
Full EOC	871150061598540
Cod de comandă	61598540
Număr material (12NC)	927923883014
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

MASTER TL-D Super 80


EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500615985
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500615992

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25	28 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

