



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 1SL/25

Die MASTER TL-D Super 80-Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser wurde nur für den Einsatz an speziellen, hochfrequenten, elektronischen Vorschaltgeräten konstruiert.

Hinweise

- Es muss ein spezielles elektronisches Vorschaltgerät verwendet werden
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	1.400 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	87,5 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	16,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,255 A


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150063144240
Bestellcode	63144240

MASTER TL-D HF Super 80

Material-Nr. (12NC)	927924083023
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500631442
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25

EAN Umverpackung	8711500631459
------------------	---------------

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25

