



# MASTER TL-D HF Super 80

## MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 1SL/25

La lampe MASTER TL-D HF Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL-D. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe est conçue pour fonctionner sur des ballasts électroniques spéciaux à haute fréquence. Elle n'est pas destinée à un usage général.

### Mises en garde et sécurité

- Veiller à utiliser un appareillage électronique spécial
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


| Informations générales                 |                                 | Commandes et gradation             |                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Culot                                  | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Variation de l'intensité lumineuse | Oui                                    |
| Données techniques de l'éclairage      |                                 | Mécanique et boîtier               |                                        |
| Code couleur                           | 830 [CCT of 3000K]              | Forme de la lampe                  | T8 [26 mm (T8)]                        |
| Flux lumineux                          | 1'400 lm                        | Approbation et application         |                                        |
| Désignation de la couleur              | Blanc chaud (WW)                | Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 2.0 mg                                 |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K                          | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 20 kWh                                 |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 87.5 lm/W                       | Données du produit                 |                                        |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | >80                             | Nom du produit de la commande      | MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25 |
| Fonctionnement et électricité          |                                 | Nom de produit complet             | MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 1SL/25 |
| Consommation électrique                | 16.0 W                          | Code EOC                           | 871150063144240                        |
| Courant lampe (nom.)                   | 0.255 A                         | Code de commande                   | 63144240                               |

# MASTER TL-D HF Super 80

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code 12NC                  | 927924083023  |
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500631442 |
| Conditionnement par carton | 25            |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8711500631459 |
|-----------------------|---------------|

## Schéma dimensionnel




| Product                                   | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|-------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D HF Super 80<br>16W/830 SLV/25 | 28 mm   | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm  |

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25

# MASTER TL-D HF Super 80

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25

