



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D HF Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ειδικά ηλεκτρονικά μπάλαστ υψηλής συχνότητας. Δεν προορίζεται για γενική χρήση.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά όργανα λειτουργίας
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	3.200 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	100 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	32,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,255 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	38 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25
Full EOC	871150063150340
Κωδικός παραγγελίας	63150340
Αρ. υλικού (12NC)	927924583023
Τοπικός κωδικός	TLD32W/83HF


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500631503
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500631510

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830

SLV/25

