

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL-D HF Super 80



## MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D HF Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ειδικά ηλεκτρονικά μπάλαστ υψηλής συχνότητας. Δεν προορίζεται για γενική χρήση.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά όργανα λειτουργίας
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	3.120 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	100 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	32,4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,255 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	33 kWh

# MASTER TL-D HF Super 80

Αρ. εγγραφής EPREL	423438
<b>Στοιχεία προϊόντος</b>	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25
Full EOC	871150063153440
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD32W/84HF


Κωδικός παραγγελίας	63153440
Αρ. υλικού (12NC)	927924584023
Τοπικός κωδικός	TLD32W/84HF
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500631534
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500631541

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



## Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25


# MASTER TL-D HF Super 80

## Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

