



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D HF Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ειδικά ηλεκτρονικά μπάλαστ υψηλής συχνότητας. Δεν προορίζεται για γενική χρήση.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά όργανα λειτουργίας
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	5.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	100 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	50,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,355 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	58 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 1SL/25
Full EOC	871150063156540
Κωδικός παραγγελίας	63156540
Αρ. υλικού (12NC)	927925083014
Τοπικός κωδικός	TLD50W/83HF


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500631565
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8711500631572

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25

Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/830
SLV/25

