



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 14W/840 1SL/40

La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.

Mises en garde et sécurité

- Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.


Données du produit

Informations générales		Commandes et gradation	
Culot	G5	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Durée de vie nominale	15 000 h		
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Forme de l'ampoule	T5
Flux lumineux	1 350 lm		
Couleur	Blanc froid (CW)	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	88 lm/W	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Indice de rendu de couleur (IRC)	82		
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	14,3 W	Nom du produit de la commande	TL5 Essential 14W/840 1SL/40
Courant lampe (nom.)	0,170 A	Nom de produit complet	TL5 Essential 14W/840 1SL/40
		Full EOC	871150057033855
		Code de commande	927925984058
		Code 12NC	927925984058
		Numérateur - Quantité par kit	1
		Code EAN – Produit/Boîte	8711500570338

TL5 Essential HE Super 80


Conditionnement par carton	40
EAN/UPC - Boîte	8711500570345

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 14W/840 1SL/40	17,0 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/840 1SL/40

