



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 14W/827 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne tæller bl.a. kontorer, industribygninger, offentlige bygninger, regeringsbygninger, skoler, hospitaler og sportshaller.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	1.200 lm
Farvetegnelse	Glødepære, hvid
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	14,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,165 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423440


MASTER TL5 High Efficiency

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE 14W/827 1SL/40
Full EOC	871150064102155
Beskrivelse af lokal kode	2051002660
Ordrekode	64102155
Materialenr. (12NC)	927926082755

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40


Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40

Lokal ordrekode	2051002660
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500641021
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500867421

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40

