



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.350 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	14 W

Lampstroom (nom.)	0,165 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	15 kWh
EPREL-registratienummer	423443


MASTER TL5 High Efficiency

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20
Full EOC	871150063938705
Bestelcode	8711500639387
Materiaalnr. (12NC)	927926083061
Lokale code	TL514W830

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20


Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500639387
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8711500264763

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20

MASTER TL5 High Efficiency

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20

