



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne tæller bl.a. kontorer, industribygninger, offentlige bygninger, regeringsbygninger, skoler, hospitaler og sportshaller.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	1.200 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og el	
Strømforbrug	14,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,165 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423447

# MASTER TL5 High Efficiency

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40
Full EOC	871150063940055
Beskrivelse af lokal kode	2051002314
Ordrekode	927926084055
Materialenr. (12NC)	927926084055
Lokal ordrekode	2051002314


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500639400
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500867483

## Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40


# MASTER TL5 High Efficiency

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

